

●品番の読み方

絶縁パッケージ温度センサ(温度検知・温度補償用)

(品番例)

FT	N	18	XH	103	F	01	RT
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①識別記号

識別記号	
FT	樹脂パッケージタイプ

②シリーズ

コード	シリーズ
N	NTCサーミスタ

③寸法(L×W)

コード	寸法(L×W)
18	1.60×0.80mm
21	2.00×1.25mm

④温度特性

コード	温度特性
XH	公称B定数 3350—3399K
WF	公称B定数 4250—4299K

⑤抵抗値

オーム(Ω)を単位とし、3文字で表します。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロの数となります。

(例)

コード	抵抗値
502	5kΩ
103	10kΩ
104	100kΩ

⑥抵抗値許容差

コード	抵抗値許容差
F	±1%

⑦個別仕様

2桁の数字で構造などを表す。

(例)

コード	個別仕様
01	一般標準タイプ
05	車載タイプ

⑧包装仕様コード

コード	包装仕様
RT	紙テーピング4mmピッチ (4000個)
RU	紙テーピング4mmピッチ (4000個)