AEC-Q200
Non Compliance

チップ形 NTC サーミスタ　製品仕様書
NTC Thermistor Specification

1.適用範囲 Scope

当製品仕様書は、一般民生用の温度検知用及び温度補償用に使用される NTC サーミスタについて規定します。この用途以外にご使用の場合には、事前に当社へご連絡下さい。
This product specification is applied to NTC Thermistor used for temperature sensor and temperature compensation. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

適用用途 Specific applications

・民生機器 Consumer equipment：
家電機器・AV 機器・通信機器・携帯電話・PC 関連機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
Products that can be used in consumer equipment such as Home Appliances, Audio/Visual equipment, Communication equipment, Cellular Phone, Electronic Data Processing, Office equipment, and Household Robotics, and whose functions are not directly related to the protection of human life and property.

・産業機器 Industrial equipment：
製造機器・工業用ロボット機器・計測機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品
Products that can be used in industrial equipment such as Manufacturing equipment, Industrial Robotics equipment, and Measurement equipment, and whose functions do not directly relate to the protection of human life and property.

適用外用途 Unsuitable Application

・自動車用インフォテインメント/コンフォート機器　Automotive infotainment/comfort equipment
・自動車用パワートレイン/セーフティ機器　Automotive powertrain/safety equipment
・医療機器　Medical equipment
・基地局　Base stations
・サーバー　Server, Data processing center
・当製品仕様書の「ご使用にあたっての注意事項　2.」に書かれている用途
Applications listed in “For Users 2.” in this product specification.

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

2.定格 Ratings

2.1 D series

品番 P/N	(*1) 抵抗値 Resistance at 25°C	(*2) B 定数 B-constant		(*1, *3) 最大動作電流 Maximum operating current	(*4) 最大電圧 Maximum voltage	熱放散定数 Thermal dissipation constant		使用/保存温度範囲 Operating/ storage temperature Range	(*5) 最大動作電圧グラフ Graph of maximum operating voltage
		25/50°C	25/85°C			(*6)	(*1)		
	(Ω)	(K)	(K)	(mA)	(V)	(mW/°C) 約 Approx.		(°C)	
NCP15XH103D03RC	10k ±0.5%	3380 ±0.7%	3434(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-②
NCP15WB473D03RC	47k ±0.5%	4050 ±0.5%	4108(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-④
NCP15WF104D03RC	100k ±0.5%	4250 ±0.5%	4311(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑤

2.2 F series

NCP15XH103F03RC	10k ±1 %	3380 ±1 %	3434(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-②
NCP15WB333F03RC	33k ±1 %	4050 ±1 %	4108(typ.)	0.055	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-③
NCP15WB473F03RC	47k ±1 %	4050 ±1 %	4108(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-④
NCP15WF104F03RC	100k ±1 %	4250 ±1 %	4311(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑤

*1 : 25°C 静止空気中にて、NTC サーミスタ単体を測定します。
NTC thermistor is measured at 25°C in still air, as a single unit without mounting.

*2 : サーミスタの抵抗温度特性を表す定数です。
B-constant is a constant representing the resistance temperature characteristic of NTC thermistor.

*3 : 最大動作電流は、NTC サーミスタ単体が 0.1°C 発熱する電流値になります。
NTC Thermistor raises 0.1°C more by maximum operating current.

*4 : NTC サーミスタに電圧を印加すると NTC サーミスタが発熱し、NTC サーミスタ自体の温度が上昇します。
NTC サーミスタ自体の温度上昇によって NTC サーミスタの温度が使用温度範囲の上限を超えない電圧でご使用ください。
NTC サーミスタの温度が上昇すると NTC サーミスタの抵抗値が減少するため発熱量が大きくなり、最大電圧以下であっても NTC サーミスタ自体の温度が使用温度範囲を超えて熱暴走する恐れがあります。
When voltage is applied to NTC thermistor, NTC thermistor generates heat so that temperature of NTC thermistor will rise. Please control voltage not to be over the operating temperature while temperature of NTC thermistor is rising. When temperature of NTC thermistor rise, the resistance of NTC thermistor itself will decrease and make heat generation of NTC thermistor be increased.
In this case, NTC thermistor might have thermal runaway over its operating temperature, even under its maximum operating voltage.

*5 : 最大動作電圧グラフは、NTC サーミスタ単体に印加した際、自己発熱が 0.1°C となる電圧です。0.1°C 発熱以下でご使用いただくためには、2.5 最大動作電圧軽減グラフの最大動作電圧以下でご使用ください。
In the graph showing maximum operating voltage, the voltage is measured at which self-heating becomes 0.1°C when voltage is applied to an unmounted NTC thermistor.
To use NTC thermistor in the condition of self-heating within 0.1°C, please use NTC thermistor in lower voltage than the maximum operating voltage curve shown in the section 2.5.

*6 : NTC サーミスタを、推奨ランド寸法(注意事項 6.(2)記載)のガラスエポキシ基板(サイズ: 12 × 12 × t 1.6 mm)にはんだ付けして測定します。
NTC Thermistor shall be soldered on the glass epoxy PCB (size: 12 × 12 × t 1.6 mm) with “Recommendable Land Size” (See Notice 6. (2)) and be measured.

上記仕様を越える場合は、当社までご相談下さい。Please consult with us on off-specification usage.

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

2.3 E series

品番 P/N	(*1) 抵抗値 Resistance at 25°C	(*2) B 定数 B-constant		(*1, *3) 最大動作電流 Maximum operating current	(*4) 最大電圧 Maximum voltage	熱放散定数 Thermal dissipation constant		使用/保存温度範囲 Operating/ storage temperature Range	(*5) 最大動作電圧グラフ Graph of maximum operating voltage
		25/50°C	25/85°C			(*6)	(*1)		
	(Ω)	(K)	(K)	(mA)	(V)	(mW/°C) 約 Approx.		(°C)	
NCP15XM221E03RC	220 ±3 %	3500 ±3 %	3545(typ.)	0.674	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-①
NCP15XM331E03RC	330 ±3 %	3500 ±3 %	3545(typ.)	0.550	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-②
NCP15XQ471E03RC	470 ±3 %	3650 ±2 %	3693(typ.)	0.461	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-③
NCP15XQ681E03RC	680 ±3 %	3650 ±3 %	3693(typ.)	0.383	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-④
NCP15XQ102E03RC	1.0k ±3 %	3650 ±2 %	3693(typ.)	0.316	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑤
NCP15XW152E03RC	1.5k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.258	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑥
NCP15XW222E03RC	2.2k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.213	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑦
NCP15XW332E03RC	3.3k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.174	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑧
NCP15XM472E03RC	4.7k ±3 %	3500 ±2 %	3545(typ.)	0.145	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-①
NCP15XW472E03RC	4.7k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.146	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-①
NCP15XW682E03RC	6.8k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.121	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-①
NCP15XH103E03RC	10k ±3 %	3380 ±1 %	3434(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-②
NCP15XV103E03RC	10k ±3 %	3900 ±3 %	3934(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-②
NCP15XW153E03RC	15k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.082	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-②
NCP15XW223E03RC	22k ±3 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.067	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-③
NCP15WL223E03RC	22k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.067	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-③
NCP15WB333E03RC	33k ±3 %	4050 ±3 %	4108(typ.)	0.055	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-③
NCP15WL333E03RC	33k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.055	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-④
NCP15WB473E03RC	47k ±3 %	4050 ±1 %	4108(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-④
NCP15WL473E03RC	47k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-④
NCP15WD683E03RC	68k ±3 %	4150 ±3 %	4209(typ.)	0.038	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑤
NCP15WL683E03RC	68k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.038	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑤
NCP15WF104E03RC	100k ±3 %	4250 ±1 %	4311(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑤
NCP15WL104E03RC	100k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑥
NCP15WL154E03RC	150k ±3 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.025	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑥
NCP15WM154E03RC	150k ±3 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.026	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑥
NCP15WM224E03RC	220k ±3 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.021	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑦
NCP15WM474E03RC	470k ±3 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.015	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑦

*1～*6 については、2.2 を参照ください。See 2.2 for *1 to *6.

上記仕様を越える場合は、当社までご相談下さい。Please consult with us on off-specification usage.

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

2.4 J series

品番 P/N	(*1) 抵抗値 Resistance at 25°C	(*2) B 定数 B-constant		(*1, *3) 最大動作電流 Maximum operating current	(*4) 最大電圧 Maximum voltage	熱放散定数 Thermal dissipation constant		使用/保存温度範囲 Operating/ storage temperature Range	(*5) 最大動作電圧グラフ Graph of maximum operating voltage
		25/50°C	25/85°C			(*6)	(*1)		
	(Ω)	(K)	(K)	(mA)	(V)	(mW/°C) 約 Approx.		(°C)	
NCP15XM221J03RC	220 ±5 %	3500 ±3 %	3545(typ.)	0.674	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-①
NCP15XM331J03RC	330 ±5 %	3500 ±3 %	3545(typ.)	0.550	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-②
NCP15XQ471J03RC	470 ±5 %	3650 ±2 %	3693(typ.)	0.461	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-③
NCP15XQ681J03RC	680 ±5 %	3650 ±3 %	3693(typ.)	0.383	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-④
NCP15XQ102J03RC	1.0k ±5 %	3650 ±2 %	3693(typ.)	0.316	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑤
NCP15XW152J03RC	1.5k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.258	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑥
NCP15XW222J03RC	2.2k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.213	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑦
NCP15XW332J03RC	3.3k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.174	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	1-⑧
NCP15XM472J03RC	4.7k ±5 %	3500 ±2 %	3545(typ.)	0.145	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-①
NCP15XW472J03RC	4.7k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.146	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-①
NCP15XW682J03RC	6.8k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.121	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-①
NCP15XH103J03RC	10k ±5 %	3380 ±1 %	3434(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-②
NCP15XV103J03RC	10k ±5 %	3900 ±3 %	3934(typ.)	0.100	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-②
NCP15XW153J03RC	15k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.082	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-②
NCP15XW223J03RC	22k ±5 %	3950 ±3 %	3987(typ.)	0.067	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-③
NCP15WL223J03RC	22k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.067	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-③
NCP15WB333J03RC	33k ±5 %	4050 ±3 %	4108(typ.)	0.055	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-③
NCP15WL333J03RC	33k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.055	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-④
NCP15WB473J03RC	47k ±5 %	4050 ±1 %	4108(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-④
NCP15WL473J03RC	47k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.046	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-④
NCP15WD683J03RC	68k ±5 %	4150 ±3 %	4209(typ.)	0.038	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑤
NCP15WL683J03RC	68k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.038	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑤
NCP15WF104J03RC	100k ±5 %	4250 ±1 %	4311(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑤
NCP15WL104J03RC	100k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.031	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑥
NCP15WL154J03RC	150k ±5 %	4485 ±1 %	4543(typ.)	0.025	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	4-⑥
NCP15WM154J03RC	150k ±5 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.026	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑥
NCP15WM224J03RC	220k ±5 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.021	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	2-⑦
NCP15WM474J03RC	470k ±5 %	4500 ±3 %	4582(typ.)	0.015	5.00	2.5	1.0	-40 to +125	3-⑦


*1～*6 については、2.2 を参照ください。See 2.2 for *1 to *6.


上記仕様を越える場合は、当社までご相談下さい。Please consult with us on off-specification usage.


Reference Only


AEC-Q200
Non Compliance

2.5 最大動作電圧軽減特性グラフ
Graph of Maximum Operating Voltage Reduction Characteristics










Reference Only

3. 形状及び寸法 Dimensions



L	W	T	e
1.0 ±0.05	0.5 ±0.05	0.5 ±0.05	0.25 ±0.1

(Unit: mm)

4. 表示 Marking

表示は致しません。
No Marking



Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

5. 耐候性 Climatic performance

推奨する実装条件を下記に示します。
耐候性の規格は下記の基板の材質、ランド寸法、はんだ盛量、銅箔厚さにて実装した場合が保証の対象となります。基板厚さ、基板寸法、はんだ種類は推奨です。
推奨から外れる場合は、チップ割れ等の不具合が発生する可能性があるため、ご使用に際しては、製品に実装された状態で必ず評価して問題がないことを確認してください。

The following is the soldering conditions which Murata guarantees.
For the standard of climatic resistance, it will be covered under warrantee, when mounting conditions of substrate material, land dimensions, solder heaping amount and thickness of copper foils are in following conditions. For thickness of substrate, substrate dimensions and soldering material, those are what Murata recommends.
If you use parts beyond below recommended soldering conditions, there might be crack failure of chip part. So, in the case of usage, please evaluate with your mounting conditions and make sure if there would be no failures.

項目 Item	実装条件 Conditions
基板材質 Material of substrate	IEC 61249-2-7:2002 プリント配線板用銅張積層板（ガラス布基材エポキシ樹脂） Copper-clad laminates for printed wired board (Glass fabric board epoxy)
ランド寸法 Land dimensions	 (Unit: mm)
はんだ盛量 Solder heaping amount	はんだ盛量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させて下さい。 Please attach solder securely not to exceed solder heaping amount.  1/3E ≦ T ≦ E
銅箔厚さ Thickness of copper foil	35 μm
基板厚さ Thickness of substrate	1.6 mm
基板寸法 Substrate dimensions	30 mm × 44 mm
はんだ種類 Soldering material	Sn-3Ag-0.5Cu

	a	b	c
リフローはんだ付け Reflow Soldering	0.4–0.6	0.4–0.5	0.5

No.	項目 Item	規格 Criteria	試験条件 Test Condition
5.1	耐熱性 Dry Heat	(*7) 抵抗値変化率（R25）　±5%以内 B定数変化率（B25/50）±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	125 ±3 °C の空気中に 1000 +48/-0 h 連続放置する。 125 ±3 °C in air, for 1000 +48/-0 h without loading.

Reference Only

No.	項目 Item	規格 Criteria	試験条件 Test Condition
5.2	耐寒性 Cold	(*7) 抵抗値変化率（R25）　±5%以内 B定数変化率（B25/50) ±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	-40 ±3 °C の空気中に 1000 +48/-0 h 連続放置する。 -40 ±3 °C in air, for 1000 +48/-0 h without loading.
5.3	耐湿性 Damp Heat	(*7) 抵抗値変化率（R25）　±5%以内 B定数変化率（B25/50) ±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	60 ±2 °C, 90–95 %RH の空気中に 1000 +48/-0 h 連続放置する。 60 ±2 °C, 90–95 %RH in air, for 1000 +48/-0 h without loading.
5.4	温度ｻｲｸﾙ Change of Temperature	(*7) 抵抗値変化率（R25）　±5%以内 B定数変化率（B25/50) ±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	下表を 1 ｻｲｸﾙとし、連続 5 ｻｲｸﾙ行う。 5 cycles of following sequence without loading.
5.5	高温負荷 High Temperature Load	(*7) 抵抗値変化率（R25）　±5%以内 B定数変化率（B25/50) ±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	85 ±2 °C の空気中で、最大動作電流 を通電し、 1000 +48/-0 h 連続放置する。 85 ±2 °C in air, with Maximum operating current for 1000 +48/-0 h

段階 Step	温度 Temp.(°C)	時間 Time (min)
1	-40 +0/-3	30
2	常温/room temp.	10–15
3	+125 +3/-0	30
4	常温/room temp.	10–15

・R25 は 25 °C ゼロ負荷抵抗値です。
R25 means the zero-power resistance at 25 °C.

・B25/50 は 25-50 °C のゼロ負荷抵抗値より算出した値です。
B25/50 is calculated by the zero-power resistances of NTC Thermistor at 25 °C and at 50 °C.

・試験後常温常湿中(25 °C)に 1 h 放置後測定します。
After each test, NTC Thermistor should be kept for 1 h at room temperature (normal humidity and normal atmospheric pressure).

・(*7) 以下の品番は、次に示す規格とします。
Following products have individual criteria.


P/N： NCP15XH103***R*, NCP15WL223***R*, NCP15WL683***R*
NCP15WB473***R*, NCP15WL333***R*, NCP15WL104***R*
NCP15WF104***R*, NCP15WL473***R*, NCP15WL154***R*

抵抗値変化率 ±1%以内 / Resistance(R25)　change shall be less than ±1%
B定数変化率 ±1%以内 / B-constant(B25/50) change shall be less than ±1%


Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

6. 機械的性能 Mechanical performance

No.	項目 Item	規格 Criteria	試験条件 Test Condition
6.1	はんだ付け性 Solderability	端子電極の 95%以上に切れ目なくはんだが付着していること。 Minimum 95% of the whole electrode surface shall be covered with solder.	はんだ温度　：245 ±5 °C Soldering Temp. はんだ　：Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder 浸漬時間　：3 ±0.5 s Immersion Time 端子電極が隠れる所まで浸漬する。 NTC Thermistor shall be immersed completely under the solder meniscus.
6.2	はんだ耐熱性 Soldering Heat Resistant	(*7) 抵抗値変化率(R25)　±5%以内 B定数変化率(B25/50) ±2%以内 端子電極の外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	はんだ温度　：260 ±5 °C Soldering Temp. はんだ　：Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder 浸漬時間　：10 ±0.5 s Immersion Time 端子電極が隠れる所まで浸漬する。 NTC Thermistor shall be immersed completely under the solder meniscus. 予熱条件 Preheating condition: 浸漬前に 150 ±5 °C で 3 min 行う。 Temp.: 150 ±5 °C, Time: 3 min
6.3	耐振性 Vibration Resistant	(*7) 抵抗値変化率(R25)　±5%以内 B定数変化率(B25/50) ±2%以内 外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	試料を下図試験基板にはんだ付けする。 Solder NTC Thermistor on the Glass Epoxy PCB as shown below. 振動　：10Hz−55Hz−10Hz(1 min) Frequency 最大振幅　：1.5 mm Max. Amplitude 互いに垂直な 3 方向に 2 h ずつ(計 6 h)行う。 Vibrated for a period of 2 h in three (3) directions perpendicularly intersecting each other (for total of 6 h). 

Reference Only

No.	項目 Item	規格 Criteria	試験条件 Test Condition
6.4	耐基板曲げ性 Resistance to Bending of Substance	(*7) 抵抗値変化率(R25) ±5%以内 B定数変化率(B25/50) ±2%以内 端子電極の外観に著しい異常のないこと。 •Resistance(R25) change shall be less than ±5% •B-constant(B25/50) change shall be less than ±2% •No visible damage.	試料を下図試験基板にはんだ付けし、基板裏から下記条件の力を加える。 Solder NTC Thermistor on Test Board, and apply force on back side of Test Board as shown below: 加圧スピード : 1.0 mm/s Bending Speed たわみ量 : 1.0 mm Bending Strength 保持時間 : 5 ±1 s Hold Time 基板寸法 : 100 mm × 40 mm × t 0.8 mm Board Dimension 基板材質 : ｶﾞﾗｽｴﾎﾟｷｼ基板/Glass Epoxy Board Material 

・6.3,6.4 項については、試料を 5.耐候性記載の実装条件で、はんだ付けして行います。
また、はんだ塗布厚みは 150 μmで行います。
For the test 6.3 and 6.4, a sample will be mounted and soldered under conditions shown in 5. Climatic Performance. Thickness of solder paste printing shall be 150 μm.

・R25 は 25°C のゼロ負荷抵抗値です。
R25 means the zero-power resistance at 25°C.

・B25/50 は 25-50°C のゼロ負荷抵抗値より算出した値です。
B25/50 is calculated by the zero-power resistances of NTC Thermistor at 25 °C and at 50 °C.

・試験後常温常湿中(25°C)に 1h 放置後測定します。
After each test, NTC Thermistor should be kept for 1h at room temperature (normal humidity and normal atmospheric pressure).

(*7) 以下の品番は、次に示す規格とします。
Following products have individual criteria.

P/N： NCP15XH103***R*, NCP15WL223***R*, NCP15WL683***R*
NCP15WB473***R*, NCP15WL333***R*, NCP15WL104***R*
NCP15WF104***R*, NCP15WL473***R*, NCP15WL154***R*


抵抗値変化率 ±1%以内 / Resistance(R25) change shall be less than ±1%
B定数変化率 ±1%以内 / B-constant(B25/50) change shall be less than ±1%

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

7. テーピング仕様 Taping Specification

7.1 紙テープ寸法図 Dimensions of paper tape



(1) 製品をベーステープのキャビティの中に収納し、トップテープとボトムテープをベーステープに貼付して封入します。
Products shall be packaged in the cavity of the base tape and sealed by top tape and bottom tape.


(2) トップテープ及びボトムテープには継ぎ目がなく、キャビティには連続して製品が収納及び封入されています。
Top tape and bottom tape have no joints and products shall be packaged and sealed in the cavity of the base tape, continuously.

7.2 テーピング付帯条件 Tape strength

(1) トップテープ及びボトムテープの引っ張り強度は次の通りです。
Pull strength of top tape and bottom tape shall be specified as follows:

トップテープ Top tape	ボトムテープ Bottom tape
10N 以上 minimum	5N 以上 minimum

(2) トップテープの剥離強度 Peeling force of top tape



剥離角度 Peeling angle ：165°–180° テープ接着面に対して
Against the fixed surface of tape
剥離速度 Peeling speed ：300 mm/min

剥離強度 Peeling force ： 0.1N(＊) – 0.6 N （(＊) : 参考値 reference）


Reference Only

7.3 テーピング包装方法 Reeling

(1) 製品収納数量(標準数量)Quantity(Standard Quantity)

1 リールの収納数量 Products quantity in a reel
10,000 個 pcs. / 1 リール reel

(2) テーピング始め（リーダー部）と終わり（トレーラー部）には製品を収納しない空間を設け、さらに、リーダー部にはトップテープだけの部分を設けます。(下図参照)
A tape in a reel contains Leader unit and Trailer unit where products are not packed. (See the following figure.)




(mm)

但し、10,000 個未満の受注に対しては、テーピング包装の保証はできません。
The reeling specification above shall not be applied for the order less than 10,000 pcs.

(3) リーダー部（空部）の先端の 5 ピッチ以上は、トップテープとベーステープの貼り付けは行いません。
The top tape and base tape are not attached at the end of the tape (Vacant section) for a minimum of 5 pitches.

(4) リールの表面には、必要事項を記入したラベルを貼付けます。(当社品番、検印番号、数量)
A label shall be attached on the reel.
(MURATA's part number, inspection number and quantity shall be marked on the label.

(5) テーピング用リール寸法 Dimensions of reel



(mm)

8. 梱包方法 Packaging

外装箱に詰め納入します。また、外装箱には必要事項を記入したラベルを貼付けます。
(納入社名、ご注文番号、納入品番、当社品番、納入数量)
The reeling shall be packed in a package. The label shall be attached on the package.
(Customer's name, order number, customer's part number, MURATA's part number and quantity shall be marked on a label.)

Reference Only

⚠ 特別注意事項 The Specific Precautions

以下に示す環境下や方法で使用した場合、例に示す不具合が発生する恐れがあります。
これらの不具合が発生すると、特性が劣化し、当製品仕様の 2.定格、5.耐候性、6.機械的性能を満足しない可能性があります。
また、最悪の場合、故障（又は、焼損事故）の原因となるため、以下の環境下や方法ではご使用にならないで下さい。
使用された場合、使用に関する責任を当社は一切負いません。

While using below following environments or usage of conditions, there might be caused some failures.
Once those failures would be caused, characteristics of product would deteriorate and would not satisfy their specifications especially 2. Ratings, 5. Climatic Performance and 6. Mechanical Performance.
Additionally in the worst case, there would be some failures or burning-out.
Please do not use NTC thermistors under following environments and conditions.
Murata will not assume any of our responsibility in the case of using below environments.

(1) 水が直接かかる所や多湿のために結露する恐れのある所
特に外部電極間を覆う結露が発生する恐れのある所
High humidity environment, or in close proximity to splashing water.
A water droplet between the outer electrodes needs to be avoided completely.

(2) 腐食性、還元性ガス（Cl2,H2S,NH3,SOX,NOX 等）にさらされる恐れのある所
Corrosive or deoxidizing gas (Cl2, H2S, NH3, SOX, NOX, etc.)

(3) 無洗浄タイプのフラックスではんだ付けした後にフラックスを洗浄するご使用方法
Flux cleaning process after soldering process with non-cleaning flux

(4) 揮発性、引火性のあるガス雰囲気
Volatile or flammable gas

(5) 塵埃の多い所
Dusty environment

(6) 減圧または加圧された空気中
Under vacuum, reducing pressure or high-pressure

(7) 塩水、油脂、液薬、有機溶剤にさらされる恐れのある所
Place with salt water, oils, chemical liquids or organic solvents

(8) 振動の激しい所
High vibration environment

(9) その他(1)～(8)に準ずる所
Other place, that is similar to the above-mentioned environments

不具合例：抵抗値不良、発煙、発火、オープン不良、ショート不良(Sn/Ag マイグレーション含む)
(Ex. Resistance abnormality, Short (includes Sn/Ag ion migration), Resistance abnormality, Emit smoke, Ignition, Short, Open)

Reference Only

抵抗値測定時の注意事項 The Precautions for resistance measurement

当製品は、温度変化に応じて抵抗値が大きく変化します。（下表参照）従って、抵抗値測定時には測定環境温度の変動を小さくすることが重要です。測定環境温度の変動を小さくするポイントは下記のとおりです。
Outside temperature influences the resistance value of this product, therefore is important to control the fluctuation of the environment temperature when measuring the resistance value of this product.

•POINT1: 素子や基板を手で触れないように、抵抗値測定を行ってください。
Please measure the resistance value without touching a device and a substrate by hand or finger directly.


•POINT2: 抵抗値測定スペースの環境温度がわかるように、温度計を設置してください。
Please install a thermometer at your measuring area in order to recognize the environmental temperature.

下記 URL にて動画を用いた説明も実施しておりますのでご覧下さい。
Murata's website explains it by using video in following URL:
https://www.murata.com/en-us/products/thermistor/library/demo

（例）抵抗値変化量
(For Example）Resistance value changes

Murata P/N：NCP15XH103F03RC （Resistance @25ºC :10kΩ+/-1%, B-constant : 3380K+/-1%）

25 °C 付近では 1 °C の温度変化で抵抗値が約 4%変化します。
Resistance value change approx.4% per 1 ºC difference around 25 ºC



温度 Temp. (ºC)	抵抗値 Resist. (kΩ)	25°C 基準変化率 Changes %
20	12.081	20.8%
21	11.628	16.3%
22	11.195	12.0%
23	10.780	7.8%
24	10.382	3.8%
25	10.000	0.0%
26	9.634	-3.7%
27	9.284	-7.2%
28	8.947	-10.5%
29	8.624	-13.8%
30	8.315	-16.9%

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

ご使用にあたっての注意事項 For users

⚠ 注意 CAUTION

1. 破壊や特性の劣化の恐れがありますので、最大電圧以下でご使用下さい。
   Applying of a voltage exceeding the specified 'Maximum voltage' may causes deterioration.
   Please use below the maximum voltage of characteristics of this product.

2. 用途の限定 Limitation of Applications
   当製品仕様書に記載の製品は、当社製品仕様書内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される以下の(1)から(11)までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、当社製品仕様書記載の適用用途に従ってご使用ください。
   The products listed in the product specification (hereinafter the product(s) is called as the "Product(s)") are designed and manufactured for applications specified in the product specification. (hereinafter called as the "Specific Application").
   We shall not warrant anything in connection with the Products including fitness, performance, adequateness, safety, or quality, in the case of applications listed in from (1) to (11) written at below, which may generally require high performance, function, quality, management of production or safety. Therefore, the Product shall be applied in compliance with the specific application.

   万が一、当製品仕様書記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の(1)から(11)までの用途でご使用された場合(別途当製品仕様書内に用途記載があるものは除く*)には、当社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。
   WE DISCLAIM ANY LOSS AND DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE CASE SUCH LOSS AND DAMAGES CAUSED BY THE UNEXPECTED ACCIDENT, IN EVENT THAT (i) THE PRODUCT IS APPLIED FOR THE PURPOSE WHICH IS NOT SPECIFIED AS THE SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT, AND/OR (ii) THE PRODUCT IS APPLIED FOR ANY FOLLOWING APPLICATION PURPOSES FROM (1) TO (11) (EXCEPT THAT SUCH APPLICATION PURPOSE IS UNAMBIGUOUSLY SPECIFIED AS SPECIFIC APPLICATION FOR THE PRODUCT IN OUR CATALOG SPECIFICATION FORMS, DATASHEETS, OR OTHER DOCUMENTS OFFICIALLY ISSUED BY US*).

   (1) 航空機器／Aircraft equipment
   (2) 宇宙機器／Aerospace equipment
   (3) 海底機器／Undersea equipment
   (4) 発電所制御機器／Power plant control equipment
   (5) 医療機器／Medical equipment
   (6) 輸送機器 (自動車、列車、船舶等) ／Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.)
   (7) 交通信号機器／Traffic signal equipment
   (8) 防災・防犯機器／Disaster prevention / Crime prevention equipment
   (9) 産業用情報処理機器／Industrial data-processing equipment
   (10) 燃焼/爆発制御機器／Combustion/explosion control equipment
   (11) その他上記機器と同等の機器／
   Equipment with complexity and/or required reliability equivalent to the applications listed in the above.

Reference Only

当製品仕様書に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム（ https://www.murata.com/contactform ）までお問い合わせください。
For exploring information of the Products which will be compatible with the particular purpose other than those specified in the product specification, please contact our sales offices, distribution agents, or trading companies with which you make a deal, or via our web contact form.
Contact form: https://www.murata.com/contactform

*製品によっては、(1)から(11)までの用途向けに設計・製造される場合があり、それらは当社カタログ、仕様書、データシート等に個別で適用用途を記載しております。
*We may design and manufacture particular Products for applications listed in (1) to (11). Provided that, in such case we shall unambiguously specify such Specific Application in the product specification without any exception. Therefore, any other documents and/or performances, whether exist or non-exist, shall not be deemed as the evidence to imply that we accept the applications listed in (1) to (11).

3. 当製品の端子電極は銀を含んでいるため、高温下で常時通電する用途では銀のイオンマイグレーションによるショート故障が発生する恐れがあります。
基地局、サーバーなど高温下で常時通電する用途には使用しないでください。
Do not use chip NTC Thermistor for the application that require continuous operation under high temperature condition such as base station or data processing center because it may cause deterioration (Ex. resistance abnormality, short circuit) due to Silver electrochemical migration.

4. フェールセーフ機能の付加 Addition of a Fail-safe function
当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。
Be sure to add an appropriate fail-safe function to your finished product to prevent a secondary damage in the unlikely event of an abnormality function or malfunction in our product.

Reference Only

使用上の注意 NOTICE

1. 材質劣化や特性劣化の恐れがありますので、規定温度範囲で必ずご使用下さい。
   Use this product within the specified temperature range. Higher temperature may cause deterioration of the characteristics or the material quality of this product.

2. はんだ付け性の劣化の恐れがありますので保管について以下の事項にご注意下さい。
   (1)保管温湿度： 周囲温度：-10°C ～ 40°C
   相対湿度：75 %RH 以下（ただし結露しないこと）
   (2)保管期限： 先入れ先出しを行って、納入後 6 ヶ月以内にご使用下さい。
   なお、6 ヶ月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上、ご使用下さい。
   (3)保管場所： 直射日光があたったり特殊ガス（硫黄や塩素等）が存在しないところに保管して下さい。

   Following conditions should be kept in order to avoid deterioration of solderability of outer electrodes and the characteristics of this products.
   (1) Storage Condition: Temperature: -10°C to +40°C
   Humidity: 75 %RH max., without dewing.
   (2) Storage Term: Use this product within 6 months after delivery.
   If 6 months or more elapsed, please check the solderability before use.
   (3) Storage Place: Do not store this product in corrosive gas (SOX, Cl, etc.), nor in direct sunlight.

3. 使用はんだおよびフラックス Solder and Flux
   (1) はんだ / Solder Paste
   リフローはんだ付け：評価用として、下記クリームはんだを使用しています。
   ・M705-GRN360-K2-V (Sn:Ag:Cu=96.5wt%:3.0wt%:0.5wt%) (千住金属工業製)
   Reflow Soldering: For your reference, we are using the solder paste below for any internal tests of this product.
   • M705-GRN360-K2-V (Sn:Ag:Cu=96.5wt%:3.0wt%:0.5wt%)
   (Manufactured by Senju Metals Industry Co., Ltd.)
   (2)フラックス / Flux
   はんだフラックスはロジン系をご使用下さい。
   以下のフラックスは性能、信頼性劣化の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
   ・酸性の強いもの
   ・ハロゲン系物質 0.1wt%を越えるもの
   ・水溶性のフラックス（水溶性のフラックスとは、非ロジン系フラックスを指し、洗浄タイプ、非洗浄タイプの双方を含みます。）

   Use rosin type flux in soldering process.
   Problems with product characteristics or reliability may occur if the below flux is used.
   Please do not use below flux.
   • Strong acidic flux
   • Flux containing exceeding 0.1wt% halogen and halogenated substances
   • Water-soluble flux (*Water-soluble flux can be defined as non rosin type flux including wash-type flux and non-wash-type flux.

4. はんだ付け後のフラックス洗浄については、素子の特性劣化や電極変質の恐れがありますので、次の事項に注意して下さい。
   For removing the flux after soldering, observe the following points in order to avoid deterioration of the characteristics or any change of the outer electrodes quality.

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

(1)洗浄条件 / Cleaning Conditions

洗浄液 / Solvent	浸漬洗浄 / Dipping Cleaning	超音波洗浄/Ultrasonic Cleaning
2-プロパノール 2-propanol	常温 room temp.：5 min 以内 max. または or 40°C 以下 max.：2 min 以内 max.	時間 Time ：5 min 以内 max. 出力 Output ：20 W/L 以下 max. 周波数 Frequency ：28−40 kHz

- 超音波洗浄では、実装部品及び基板に共振現象が発生しないようにして下さい。
  Please keep mounted parts and a substrate from an occurrence of resonance in ultrasonic cleaning.

- 無洗浄フラックスをご使用の際には、洗浄を行わないようにして下さい。
  Please do not clean the products if using a non-washed type of flux.

(2)乾燥 / Drying

洗浄は十分に行い、フラックス及び洗浄剤成分が残らないようにして下さい。
洗浄後、直ちに当製品を確実に乾燥させて下さい。
Please fully perform cleaning and fully remove flux and cleaning solvents from product.
After cleaning, promptly dry this product.

5. 当製品はセラミック製ですので、落下などによる過度の押圧，衝撃により素子が割れたり、欠けたりしますので取り扱いにご注意下さい。
   Do not give this product a strong press-force nor a mechanical shock.
   Such mechanical forces may cause cracking or chipping of this ceramic product.

6. 素子破壊や特性劣化の恐れがあり、また、実装不良の原因ともなり得ますので、基板への取付けに際して次の事項に注意して下さい。
   In your mounting process, observe the following points in order to avoid deterioration of the characteristics or destruction of this product. The mounting quality of this product may also be affected by the mounting conditions, shown the points below.

(1) 実装条件 / Mounting conditions

①本製品は、はんだ付けにて接合されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での接合等 他の方法を使用される場合は事前に当社にご相談下さい。
Please mount this product by soldering. When mounted by other methods, such as conductive adhesives, please contact us in advance.

②当社推奨の実装条件と異なる条件でご使用の場合は、実装性(はんだ濡れ、はんだ喰われ、接合強度、部品ずれ、はんだ爆ぜ)などの不具合が発生することが懸念されますので事前に実機にて実装性の確認をして下さい。
If you use our products under condition different from our recommended condition, we have concerns of mountability (such as solderability, solder erosion, solder joint strength, misalignment and solder explosion) may occur.
Thus, please check the mountability on the actual device in advance.


③電気的、機械的特性劣化の恐れがありますので、当製品への樹脂コーティングはお控えください。
コーティングが必要な場合、樹脂が当製品の特性に影響がないことを実機にて評価をした上でご使用ください。
Resin coating to this product is not acceptable. In case you need to use a coating material, please evaluate on actual circuit board and select the suitable one which does not affect both electrical and mechanical characteristics.

Reference Only

AEC-Q200
Non Compliance

(2) 推奨ランド寸法 / Recommended Land Pattern

ランド寸法を必要以上に大きくすると、はんだ量が多くなり過ぎて、ツームストーンなどの実装不良の原因となったり、又、基板の曲げなどの影響により、チップが割れ易くなります。
Too large of a land pattern will allow too much solder paste at the mounting points.
This may cause destruction of this product Due to mechanical stress, especially in the case of board bending.




	a	b	c
ﾘﾌﾛｰはんだ付け Reflow Soldering	0.4–0.6	0.4–0.5	0.5

(Unit: mm)

(3) クリームはんだ印刷 / Printing Conditions of Solder Paste

①はんだ塗布量(参考値)： クリームはんだ厚み 150 μm
Recommendable thickness of solder paste printing shall be 150 μm.

②はんだ盛量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させて下さい。
下記に示すフィレット高さを良品として判断しております。
After soldering, the solder fillet shall be a height from 1/3E to the thickness of this product.
(See the figures below.)



③はんだ盛量が多い程、チップ部品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛量が過剰な場合、クラックや特性不良の原因となります。
Too much solder will put too much mechanical stress on this product, such stress may cause cracking or mechanical damage. Also, it can deteriorate the electrical performance of this product.


(4) はんだ温度と時間 / Allowable Soldering Temperature and Time

①はんだ付けの温度と時間は、下記の斜線域内で十分なフィレット高さを確保出来る様に行って下さい。
Solder within the temperature and time combinations, indicated by the diagonal lines in the following graphs.

②下記の斜線域外でのはんだ付けは、電極クワレ及びはんだ濡れ不足等の発生原因となります。
Excessive soldering conditions may cause dissolution of metallization or deterioration of solder-wetting on the outer electrode.

③はんだ付けが 2 回以上繰り返される場合は、累積時間が下記時間を超えない様に設定して下さい。
In case of repeated soldering, the total accumulated soldering time should be within the range shown below figure. (For example, Reflow peak temperature : 260 °C, twice → The total accumulated soldering time at 260 °C is within 30 s)

《はんだ付け許容温度と時間 / Allowable Reflow Soldering Temp. and Time》



Reference Only

(5) リフロー方式での推奨はんだ付け条件 / Recommended Temperature Profile for Soldering


①予熱が不十分ですと、素子にクラックが入る場合があります。
なお、予熱温度は、はんだ温度と 100 °C 以内になるよう行って下さい。
Insufficient preheating may cause a crack on ceramic body. The difference between preheating temperature and soldering temperature shall be 100 °C max.

②はんだ付け温度が不十分ですと、素子へのはんだ濡れ不足が発生する場合があります。
従って、ピーク温度は、240 °C～260 °C の範囲内になるよう行ってください。
Insufficient soldering temperature may cause deterioration of solder-wetting on the outer electrode. The soldering temperature of reflow soldering shall be from 240 °C to 260 °C.

③はんだ付け後、溶剤などへの浸漬により急冷しないで下さい。
Rapid cooling by dipping in solvent or by other means is not recommended.

上記の推奨はんだ付け条件以外でご使用される場合は、実装状態での評価を必ず行って下さい。
If you cannot use the above-mentioned conditions, please evaluate if this product is correctly mounted under your mounting and soldering conditions.

《リフローはんだ付け条件 / Reflow Soldering Condition》



予熱：160 ±10 °C, 1–2 min
Preheating

ピーク： 240–260 °C, 20 s
Soldering

※はんだ付け回数が 2 回以上になる場合は、累積時間が(4)項に示す時間を超えない様に設定して下さい。
In case of repeated soldering, the total accumulated soldering time should be within the range shown above figure (4).

Reference Only

(6) 実装における諸条件によっては、予測できない実装状態が発生する恐れがあります。
当社は下記条件で実装して評価しております。下記以外の実装条件でご使用になる場合は、事前に問題がないことを確認してください。
Depending on various conditions for mounting, there might be unpredictable mounting conditions. Murata evaluates mounted parts in following conditions. If you use parts above below mounting conditions, please evaluate with your mounting conditions and make sure if there would be no failures.

項目 / Item	実装条件 / Conditions
基板材質 Material of substrate	IEC 61249-2-7:2002 プリント配線板用銅張積層板 Copper-clad laminates for printed wired board. (ガラス布基材エポキシ樹脂 Glass fabric board epoxy)
ランド寸法 Land dimensions	6.(2)推奨ランド寸法　参照 Refer to the 6. (2)　Recommended Land Pattern
はんだ盛量 Solder heaping amount	6.(3)クリームはんだ印刷 ②参照 Refer to the 6.(3) ②Printing Conditions of Solder Paste
銅箔厚さ Thickness of copper foil	35 μm
基板厚さ Thickness of substrate	1.6 mm
はんだ種類 Solder Paste	Sn-3Ag-0.5Cu
基板寸法 Substrate dimensions	30 mm × 44 mm

(7) はんだこて修正条件 / Reworking Conditions with Soldering Iron
はんだこてを使用してチップを修正することをやむを得ずされる場合は、以下の点に注意して下さい。
The following conditions must be strictly followed using a soldering iron.


項目 / Item	条件 / Conditions
予熱 Preheating	150 °C, 1−2 min
はんだこてのこて先温度 Temperature of Iron-tip	280°C 以下 max.
はんだこてのワット数 Soldering Iron Wattage	20 W 以下 max.
はんだこてのこて先形状 Diameter of Iron-tip	Φ3 mm 以下 max.
はんだ付け時間 Soldering Time	10 s 以内 max.
注意事項 Caution	セラミック素地に、直接こて先がふれないこと。 Do not allow the iron-tip to directly touch the ceramic body.

Reference Only

7. 基板のそり・たわみに対して極力ストレスが加わらないような部品配置にしてください。
Location on Printed Circuit Board (PC Board)

<部品方向 / Component Direction>


ストレスの作用する方向に対して横向きに部品を配置して下さい。
Locate this product horizontal to the direction in which stress acts.



<基板ブレイク近辺でのチップ配置 / Mounting Close to Board Separation Line >

Put this product on the PC Board near the Slit, not near the Perforation Holes.
Keep this product on the PC Board away from the Separation Line.

A> C> B> D の順でストレスを受けやすくなります。
Worst ← ”A”-“C”-“B”-“D” → Better



Reference Only

⚠ お願い Note

1.ご使用に際しましては、製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

2.当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
You are requested not to use our product deviating from this product specification.

Reference Only